

50 x 75mm, Weiß, EuroBrite™ Hintergrundbeleuchtung

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



AI EuroBrite Backlight



Produkt #33-456 **1 In Stock**

- 1 + €250⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€250,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails

50,000 **Lebensdauer (Stunden):**

BL-S050075-WHI **Modellnummer:**

LED Illuminator **Beleuchtungsart:**

Hinweis:
See Technical Information Tab for Typical Intensity
M12 to Bare Leads Adapter (#33-463) is required
and sold separately.

Advanced Illumination **Hersteller:**

Backlight **Gehäusegeometrie:**

Strobed or Constant **Betriebsmodus:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

75 x 89 x 30 **Größe (mm):**

97.00 **Gewicht (g):**

50 x 75 **Aktive Fläche (mm):**

Optische Eigenschaften

White **Farbe:**

Elektronische Spezifikationen

0.42 - 0.49A **Max. Eingangsstrom:**

10% @ 0.7V, 100% @ 10V **Analoge Intensitätssteuerung:**

10µm **Trigger-Puls-Verzögerung:**

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Flying Leads **Stecker:**

24V nominal (min. 22 / max. 28) **Eingangsspannung (V):**

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately.
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

Umwelt & Haltbarkeit

0 - 60 **Betriebstemperatur (°C):**

IP67 **Schutzart:**

Konformität mit Standards

Konform **RoHS 2015:**

Anzeigen **Konformitätszertifikat:**

Contains SVHC(s) **Reach 233:**

Produktdetails

- Serienschaltung von bis zu vier Geräten mit aktiver Fläche 100 x 150 mm
- Keine Kühlung erforderlich
- Erhältlich in weiß, rot und blau

Die Advanced Illumination EuroBrite™ Hintergrundbeleuchtungen besitzen auf der Platine integrierte Treiber für Blitz- und Dauerbetrieb und eignen sich dadurch ideal bei höchsten Anforderungen an die Leistung. Die Funktion "Adaptive OverDrive™" erlaubt eine Leistungsoptimierung im Blitz-Modus, "Adaptive Thermal Feedback™" ermöglicht die Regelung des Betriebsstroms durch den Benutzer, verhindert damit eine Überhitzung und macht eine Kühlung überflüssig. Die Advanced Illumination EuroBrite™ Hintergrundlichter besitzen ein robustes, versiegeltes Gehäuse und sind in blau, weiß oder rot erhältlich. Die Möglichkeit bis zu vier Geräte mit einer Leuchfläche von 100 x 150 mm zu verbinden und eine analoge Dimmerfunktion sowohl für den Blitz- als auch für den Dauerbetrieb erweitern die Einsatzmöglichkeiten der Beleuchtung.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24-V-Netzteil #66-855 benötigt (separat verkauft).

Technische Informationen

Typical Intensity

Size	50 x 75mm	100 x 150mm
Working Distance	At Surface	At Surface
Area	58 x 38mm	124 x 91mm
Typical Irradiance (W/M ²)	101	140
Typical Illuminance (kLux)	38	52

;