

500mm Länge, optische Mikroschienen, metrisch



Produkt #54-929 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €242.⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€242,00 stückpreis
Stk. 10+	€213,80 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Universal (Metric & English)

Typ:

Rail

Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (X)	Art der Bewegung:
500	Verstellweg (mm):
19.69	Verstellweg (Zoll):
500.00	Länge (mm):
19.00	Breite (mm):
Black Anodized Aluminum	Aufbau:
10	Höhe (mm):
0.15	Gewicht (kg):

Gewinde & Montage

None	Gewinde:
------	-----------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Schienen und Reiter lieferbar
- Passt zu englischen und metrischen Montageplatten
- Flache Bauform

Kompakte Optik-Mikroschienenysteme erlauben eine einfache Montage und Positionierung optischer Komponenten und haben eine definierte optische Achse mit einer Abweichung von maximal 1 mm auf 1 m Länge. Die Schienen besitzen Schlitz für M6- oder 1/4-20"-Inbusschrauben zur Montage der Schiene auf [Montageplatten oder Labortischen](#). Die Reiter haben Befestigungslöcher für metrische Stangen und Stangenhalterungen sowie Rändelschrauben, mit denen der Reiter an der Schiene fixiert werden kann. Kompakte Optik-Schienenysteme bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium, um Streureflexionen und Spiegelungen zu verringern. Die Systeme sind ideal für den Einsatz auf kleineren Arbeitstischen.

Bitte beachten Sie: Schienen und Reiter werden separat angeboten.

Technische Informationen

