

500mm Schwanenhals, Flächenstrahler



Produkt #58-078 **KONTAKT**

- 1 + €153⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€153,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Beleuchtungsart:
Fiber Optic Illuminator, Incandescent

Gehäusegeometrie:
Spot Light

Betriebsmodus:
Constant

Optische Eigenschaften

Farbe:
White

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- 20W Ausgangsleistung
- Flexibler Schwanhals
- Punkt- und Flächenstrahler verfügbar

Die Quarzhalogenlampen mit Schwanhals verfügen über eine 12V/20W Halogenlampe in einem robusten Gehäuse aus Polyamid. Ein wärmeleitender Reflektor und eine Linse erzeugen eine weitwinklige Ausleuchtung (Flächenstrahler) oder einen kleinen Punkt. Der Lampenkopf ist auf einem 700mm oder 500mm langen Schwanhals befestigt, der einfach in jeden Winkel gestellt werden kann. Die Lampen können entweder auf einen Labortisch montiert oder mittels Standfuß oder Halteklammer auf einem Tisch befestigt werden.
