

500mm Schwanenhals, Punktstrahler



Produkt **#58-076** KONTAKT

-

1

+

€150^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€150,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Beleuchtungsart:	Fiber Optic Illuminator, Incondescent
Gehäusegeometrie:	Spot Light
Betriebsmodus:	Constant
Optische Eigenschaften	
Farbe:	White

Konformität mit Standards

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- 20W Ausgangsleistung
 - Flexibler Schwanenhals
 - Punkt- und Flächenstrahler verfügbar
- Die Quarzhalogenlampen mit Schwanenhals verfügen über eine 12V/20W Halogenlampe in einem robusten Gehäuse aus Polyamid. Ein wärmeableitender Reflektor und eine Linse erzeugen eine weitwinklige Ausleuchtung (Flächenstrahler) oder einen kleinen Punkt. Der Lampenkopf ist auf einem 700mm oder 500mm langen Schwanenhals befestigt, der einfach in jeden Winkel gestellt werden kann. Die Lampen können entweder auf einen Labortisch montiert oder mittels Standfuß oder Halteklammer auf einem Tisch befestigt werden.