

TECHSPEC® Montagefläche mit metrischen Gewinden, 50/50,8 mm



Produkt #58-868 3-4 TAGE

1 €97,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€97,00

Stk. 5+

€87,70

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt

Optiktyp:
Square or Rectangular

Größe der kompatiblen Optiken (mm):

12.7 - 50.8
Anzahl an Verstellschrauben: 3
Abstand Vorderseite bis seitlicher Bohrung (mm): 38.5
Verstellweg (mm): Z-Axis: 8
Aufbau: Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Winkeltoleranz (°): 0.4 per 0.25mm turn
Feiner Neigewinkel (°): ±5
Feiner Kippwinkel (°): ±5
Empfindlichkeit basierend auf 1° Umdrehung (Bogensekunden): 4
Thermische Stabilität (µrad): <5
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) : 0.25
Kompatible Stangen: M4 x0.7, 8-32
Thickness of Front Plate to Back Plate (mm): 23.0
Punktstabilität (µrad): 1.3
Plate Size (mm): 50.8 x 50.8
Plate Type: Metric, M6 Tapped

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen