

Hoya/SCHOTT Kit komplett mit Langpassfiltern aus Farbglas (37 Filter), 50/50,8 mm quadratisch

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt #17-017 KONTAKT

- 1 + **€1.885,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€1.885,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
SCHOTT: 50.0 x 50.0
Hoya: 50.8 x 50.8

Substrat: ☐
Colored Glass

Mitgelieferte Filter:
[SCHOTT N-WG280](#), [SCHOTT N-WG295](#), [SCHOTT N-](#)

[WG305](#), [SCHOTT N-WG320](#), [Hoya L-37](#), [SCHOTT GG395](#), [SCHOTT GG400](#), [SCHOTT GG420](#), [SCHOTT GG435](#), [SCHOTT GG455](#), [SCHOTT GG475](#), [SCHOTT GG495](#), [Hoya Y-50](#), [SCHOTT OG515](#), [SCHOTT OG530](#), [Hoya O-54](#), [SCHOTT OG550](#), [Hoya O-56](#), [SCHOTT OG570](#), [Hoya L-38](#), [SCHOTT OG590](#), [Hoya R-60](#), [SCHOTT RG610](#), [Hoya R-62](#), [SCHOTT RG630](#), [SCHOTT RG645](#), [Hoya R-66](#), [SCHOTT RG665](#), [SCHOTT RG695](#), [SCHOTT RG715](#), [Hoya R-72](#), [Hoya IR-76](#), [SCHOTT RG780](#), [Hoya IR-80](#), [SCHOTT RG830](#), [SCHOTT RG850](#), [SCHOTT RG1000](#)

Beschichtung:
Uncoated

Farbe:
Multiple Colors

Typ:
Longpass Filter

Wellenlänge:
UV-NIR

Fase:
Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)