

LED-Hintergrundbeleuchtung, 50,8 x 50,8 mm, blau, hohe Intensität

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

Produkt **#28-752** **1 In Stock**

- 1 + €765⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€765,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

BL2-02024701C **Modellnummer:**

50,000 **Lebensdauer der LED (Stunden):**

4 **Anzahl an Kanäle:**

LED Illuminator **Beleuchtungsart:**

Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment [#86-887](#) and [#89-555](#) are Available

Gleichmäßigkeit (%):
±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)

Hersteller:
Advanced Illumination

Gehäusegeometrie:
Backlight

Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
50.8 H x 50.8 W x 24.1 D

Optische Eigenschaften

Farbe:
Blue

Wellenlänge (nm):
470

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Flying Leads

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: [#66-855](#)
Europe: [#66-855](#)
Japan: [#89-513](#)
Korea: [#33-773](#)
China: [#66-855](#)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to 60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Produktdetails

- Intensive, gleichmäßige Beleuchtung
- Flache Bauform
- Verschiedene Größen erhältlich

Advanced Illumination LED-Hintergrundbeleuchtungen sind in verschiedenen Größen erhältlich und sorgen für eine intensive, gleichmäßige Beleuchtung. Mit einer Lebensdauer von 50.000 Betriebsstunden und einer typischen Lichtverteilung über die beleuchtete Fläche von ±6% eignen sich diese Leuchten ideal für diverse Industrieanwendungen.

Hinweis: Das 24-V-Netzteil [#66-855](#) wird benötigt. [Zubehör für Advanced Illumination Produkte](#) ist verfügbar und wird separat verkauft.