

LED-Hintergrundbeleuchtung, 50,8 x 50,8 mm, IR, hohe Intensität

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

Produkt **#28-755** **2 In Stock**

-

1

+

€740^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€740,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
BL2-0202850IC	Modellnummer:
50,000	Lebensdauer der LED (Stunden):
4	Anzahl an Kanäle:
LED Illuminator	Beleuchtungsart:

Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available	
Gleichmäßigkeit (%): ±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)	
Advanced Illumination	Hersteller:
Backlight	Gehäusegeometrie:
Constant	Betriebsmodus:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
50.8 H x 50.8 W x 24.1 D	Größe (mm):
Optische Eigenschaften	
IR	Farbe:
850	Wellenlänge (nm):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Flying Leads	Stecker:
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately: USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	
Umwelt & Haltbarkeit	
0 to 60	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Intensive, gleichmäßige Beleuchtung
- Flache Bauform
- Verschiedene Größen erhältlich

Advanced Illumination LED-Hintergrundbeleuchtungen sind in verschiedenen Größen erhältlich und sorgen für eine intensive, gleichmäßige Beleuchtung. Mit einer Lebensdauer von 50.000 Betriebsstunden und einer typischen Lichtverteilung über die beleuchtete Fläche von ±6% eignen sich diese Leuchten ideal für diverse Industrieanwendungen.

Hinweis: Das 24-V-Netzteil [#66-855](#) wird benötigt. [Zubehör für Advanced Illumination Produkte](#) ist verfügbar und wird separat verkauft.