

TECHSPEC® Oberflächenspiegel, 50,8 mm x 50,8 mm, Protected Gold, 4-6λ



Produkt #83-500 3-4TAGE

- 1 + €83,00

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-5                        |
| €83,00                          |
| Stk. 6+                         |
| €63,50                          |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenebenheit (P-V):  
4 - 6λ

Substrat: ☐  
Float Glass

Oberflächenqualität:  
60-40

Größe (mm):

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50.8 x 50.8                                                                                                           |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>±0.25                                                                                  |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> >96% @ 700 - 2000nm<br>R <sub>avg</sub> >96% @ 2000 - 10,000nm |
| <b>Beschichtung:</b><br>Protected Gold (700-10000nm)                                                                  |
| <b>Art der Beschichtung:</b><br>Metal                                                                                 |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>48.26 x 48.26                                                                        |
| <b>Kanten:</b><br>Seamed, 0.5mm Maximum Edge Chip                                                                     |
| <b>Dicke (mm):</b><br>3.00                                                                                            |
| <b>Typ:</b><br>Flat Mirror                                                                                            |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>700 - 10000                                                                       |
| <b>Länge (mm):</b><br>50.80                                                                                           |
| <b>Breite (mm):</b><br>50.80                                                                                          |
| <b>Zerstörschwelle, laut Design:</b> <input type="checkbox"/><br>0.8 J/cm <sup>2</sup> @ 1064nm, 10ns                 |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |

---