

Retroreflektor, 50,8 mm freie Apertur, 2 Bogensek., Aluminium



Produkt #49-667 3-4 TAGE



1



€1.350,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.350,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Strahlabweichung (Bogensekunde):
2.00

Freie Apertur CA (mm):
50.8

Beschichtung:
Enhanced Aluminum (450-650nm)

Durchmesser (mm):
76.20

Genauigkeit Ausgangswellenfront:
0.5λ

Substrat: ☐
[BOROFLOAT®](#)

Oberflächenqualität:
80-50

Gewinde:
(6) ¼-20, (5) M6 x 1.0

Typ:
Retroreflector

Toleranz Größe (mm):
±1.6

Bildorientierung:
Left-Handed

Strahlablenkung (°):
180

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

REACH 201:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)