

Retroreflektor, 50,8 mm freie Apertur, 5 Bogensek., Gold



Produkt #49-676 3-4 TAGE

- 1 +

€1.060,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€1.060,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Strahlabweichung (Bogensekunde): 5.00
Freie Apertur CA (mm): 50.8
Beschichtung: Protected Gold (700-2000nm)
Durchmesser (mm): 76.20
Genauigkeit Ausgangswellenfront: 1.25λ

Substrat: 

Oberflächenqualität:
80-50

Gewinde:
(6) ¼-20, (5) M6 x 1.0

Typ:
Retroreflector

Toleranz Größe (mm):
±1.6

Bildorientierung:
Left-Handed

Strahlablenkung (°):
180

Wellenlängenbereich (nm):
700 - 2000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

REACH 201:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)