

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Produkt **#16-815**

3-4 TAGE



1



€1.040,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.040,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
85

Freie Apertur CA (mm): 43.18
Durchmesser (mm): 50.80 +0.00/-0.13
Dicke (mm): 5.00 ±0.13
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 7.1
Dichte (g/cm³): 5.27
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 2.4
Knoop-Härte (kg/mm²): 120
Poisson-Zahl: 0.28
Substrat: Zinc Selenide (ZnSe)
Oberflächenebenheit (P-V): 2λ @ 633nm
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 18000
Elastizitätsmodul (GPa): 67.2
Keilwinkel: 3° ±0.5
Modellnummer: ZC-WW3-50-5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen