

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Barium Fluoride (BaF₂) Wedged Windows



Produkt **#16-807** 3-4TAGE



1



€692,50

+ WARENKORB

Stk. 1+

€692,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Abbe-Zahl (v_d):
81.78

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%) : 85
Freie Apertur CA (mm) : 43.18
Durchmesser (mm) : 50.80 +0.00/-0.13
Dicke (mm) : 6.00 ±0.13
Beschichtung : Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C) : 18.1
Dichte (g/cm³) : 4.89
Kanten : Fine Ground
Brechungsindex n_d : 1.478 @ 0.5µm 1.451 @ 5µm 1.401 @ 10µm
Knoop-Härte (kg/mm²) : 82
Poisson-Zahl : 0.343
Substrat : Barium Fluoride (BaF₂)
Oberflächenebenheit (P-V) : 2λ @ 633nm
Oberflächenqualität : 60-40
Typ : Protective Window
Wellenlängenbereich (nm) : 200 - 12000
Elastizitätsmodul (GPa) : 53
Keilwinkel : 30±15 arcmin
Modellnummer : BF-WW-50-6

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen