

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Germanium (Ge) Wedged Windows

Produkt #16-811 3-4 TAGE



1



€1.050,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€1.050,00

Stk. 11+

€945,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):

85
Freie Apertur CA (mm): 43.18
Durchmesser (mm): 50.80 +0.00/-0.13
Dicke (mm): 6.00 ±0.13
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 6.1
Dichte (g/cm³): 4.84
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 4.002 @ 11µm
Knoop-Härte (kg/mm²): 780
Poisson-Zahl: 0.28
Substrat: Germanium (Ge)
Oberflächenebenheit (P-V): 2λ @ 633nm
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 2000 - 14000
Elastizitätsmodul (GPa): 102.7
Keilwinkel: 30' ±15'
Modellnummer: GE-WW-50-6

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen