

Spiegel aus Aluminiumsubstrat, 50,8 mm D., Aluminiumbeschichtung



Metal Substrate Mirrors

Produkt #47-117 KONTAKT



1



€357,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€357,00

Stk. 6+

€321,30

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.38

Substrat: ☐
Aluminum 6061-T6

Oberflächenqualität:
80-50

Beschichtungsspezifikation: R_{avg} >85% @ 400 - 700nm R_{avg} >70% @ 700 - 2000nm R_{avg} >97% @ 2 - 12µm
Beschichtung: Protected Aluminum (400-12000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur (%): 90
Gewinde: 6-32 TPI Tapped Holes
Oberflächenrauheit (Angström): <175
Dicke (mm): 9.50
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.4 - 12
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 12000
Oberflächenebenheit (RMS): λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform