

Spiegel aus Aluminiumsubstrat, 50,8 mm D., Goldbeschichtung



Metal Substrate Mirrors

Produkt #47-118 3-4 TAGE

- 1 + **€415,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€415,00

Stk. 6+
€373,50

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.38

Substrat: ☐
Aluminum 6061-T6

Oberflächenqualität:
80-50

Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >94% @ 700 - 800nm R _{avg} >97% @ 800 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2 - 12µm
Beschichtung: Protected Gold (700-12000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur (%) : 90
Gewinde: 6-32 TPI Tapped Holes
Oberflächenrauheit (Angström): <175
Dicke (mm): 9.50
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.7 - 12
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 12000
Oberflächenebenheit (RMS): λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform