

TECHSPEC® Unbeschichtetes N-BK7-Laserfenster, 50,8 mm Durchm., 9,53 mm Dicke



TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates

Produkt #38-059 3-4 TAGE



1



€230,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€230,00

Stk. 6+

€207,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
45.72

Beschichtung:
Uncoated

Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.10

Substrat: N-BK7
Brechungsindex n_d: 1.516
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 9.53 ±0.20
Typ: Laser Window Substrate
Parallelität (Bogenminuten): <3
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%): 90
Abbe-Zahl (v_d): 64.17
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V): $\lambda/10$
Kanten: Fine Ground
Fenstertyp: Glass

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen