

TECHSPEC®

Unbeschichtetes N-BK7-Laserfenster, 50,8 mm Durchm., 9,53 mm Dicke



TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates

Produkt #38-059

KONTAKT

-

1

+

€262⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€262,00 stückpreis
Stk. 6-25	€235,00 stückpreis
Stk. 26-49	€207,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Laser Window Substrate

Typ:

Glass

Fenstertyp:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (mm):

