

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Mounted Fused Silica Corner Cube Retroreflectors

Produkt #15-822

3-4 TAGE



1



€605,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€605,00

Stk. 6+

€484,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Strahlabweichung (Bogensekunde):
±3

Beschichtung:
Aluminum with protective overcoat

Toleranz Durchmesser (mm):
+0.0/-0.1

Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Innendurchmesser (mm): 50.8
Außendurchmesser (mm): 63.5
Oberflächenqualität: 20-10
Gewinde: (2) ¼-20 Tapped Holes
Typ: Retroreflector
Toleranz Gehäuse (mm): Outer Diameter: +0/-0.5, Height: ±0.25
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: Reflective Surfaces: R _{avg} >85% FROM400-700nm, @ 45° AOI
Strahlablenkung (°): 180
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.20
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.20

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen