


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Calcium Fluoride (CaF2) Wndows

Produkt #14-822 3-4 TAGE

-

1

+

€302,50

+ WARENKORB	
Stk. 1-10	€302,50
Stk. 11+	€272,25
Mengenrabatte	
Angebotsanfrage	
! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben	

Downloadbereich	CUSTOM OPTIONS SPECIAL HANDLING
Abbe-Zahl (v _d): 94.99	
Orientierung Achse: Random	
Fase:	

Protective as needed
Freie Apertur (%) : 90
Freie Apertur CA (mm) : 45.72
Durchmesser (mm) : 50.80 +0.0/-0.1
Dicke (mm) : 3.00 ±0.1
Beschichtung : VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C) : 18.85
Dichte (g/cm³) : 3.18
Kanten : Fine Ground
Brechungsindex n_d : 1.434
Knoop-Härte (kg/mm²) : 158.3
Parallelität (Bogenminuten) : <1
Poisson-Zahl : 0.26
Substrat : Calcium Fluoride (CaF ₂) Vacuum UV Grade
Oberflächenebenheit (P-V) : λ/2
Oberflächenqualität : 40-20
Typ : Protective Window
Wellenlängenbereich (nm) : 400 - 1000
Elastizitätsmodul (GPa) : 75.8
Zerstörschwelle, laut Design : ☐ 5 J/cm² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen
Reach 235 : Konform