

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 50 mm



50mm Focal Length, #59-873



Produkt #59-873 □ Lagernd



1



€350,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€350,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
53.70

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
6.2°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:

10.0°
Filtergewinde: M30.5 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 35.8
Außendurchmesser (mm): 35.8
Gewicht (g): 107
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 4.6°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 2.85
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0437
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 10.0°
Anzahl Elemente (Gruppen): 6 (4)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 6.9°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 5.5°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 50.00
Vergrößerung PMAG: 0.207
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 250 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/2 - f/22
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 33.76
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 3.5°
Hauptebene Objektseite (mm): 39.77
Hauptebene Bildseite (mm): -36.21
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 10.0° Vertical: 7.5° Diagonal: 12.5°
Maximale Verzeichnung (%): 0.3
Position Austrittspupille (mm): -43.04
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: Compact Lens
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

