

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#67-262** 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€770,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€770,00

Stk. 6+

€616,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
30.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:

0.83
Hinterer Brennweite BFL (mm): 18.04
Substrat: NSF
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: BBAR (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.5% @ 600 - 1050nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 45
Randdicke ET (mm): 1.44
Mittendicke CT (mm): 20.00 ±0.1
Blende: 0.6
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 33.33

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform