

Fenster aus Suprasil, unbeschichtet, 50 mm Durchm. x 3 mm Dicke



Suprasil® Wndows

Produkt #15-472 3-4 TAGE



1



€330,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€330,00

Stk. 6+

€264,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Abbe-Zahl (v_d):
67.8

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm): 45.00
Durchmesser (mm): 50.00 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 3.00 ±0.10
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.51 (0 to +100°C) 0.58 (0 to +200°C)
Dichte (g/cm³): 2.20
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.459
Knoop-Härte (kg/mm²): 591
Parallelität (Bogensekunden): <5
Poisson-Zahl: 0.17
Substrat: Suprasil® 300
Oberflächenqualität: 10-5
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/10
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 3500
Elastizitätsmodul (GPa): 70

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen