


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #24-043 KONTAKT



1



€325,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€325,00

Stk. 6+

€260,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.00/-0.20

Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Substrat: 
Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenqualität: 20-10
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°) R _{avg} >99% @ 750 - 1100nm (0°)
Beschichtung: Dielectric Mirror (750-1100nm)
Art der Beschichtung: Dielectric
Einfallswinkel (°): 0-45
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%): 90
Kanten: Ground
Parallelität (Bogensekunden): 30
Dicke (mm): 5.00 ±0.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1100
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.1
Zerstörschwelle, laut Design:  1 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen