

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Precision Ultraviolet Mirrors

Produkt #18-748 3-4 TAGE

- 1 + €386,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€386,00

Stk. 6+

€309,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.2

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10

Substrat: ☐

Fused Silica (Coming 7980)
Rückseite: Ground
Oberflächenqualität: 10-5
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥92% @ 190 - 250nm R _{avg} ≥83% @ 250 - 900nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (190-900nm)
Art der Beschichtung: Metal
Einfallswinkel (°): 0
Freie Apertur (‰): 90
Designwellenlänge DWL (nm): 190
Parallelität (Bogenminuten): <3
Dicke (mm): 10.00 ±0.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 190 - 900
Vakuumkompatibilität: 10 ⁻⁷ Torr

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen