

50mm D x 25mm BW Protected Gold, konkaver Spiegel



Produkt #43-839 **15 In Stock**

- 1 + €80⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-49	€80,00 stückpreis
Stk. 50-99	€68,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Spherical Mirror **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

±0.5 **Toleranz Dicke (mm):**

50.00 ±0.50 **Durchmesser (mm):**

Freie Apertur (%):

90

Randdicke ET (mm):

6.0

Optische Eigenschaften

Art der Beschichtung:

Metal

Beschichtung:

Protected Gold (700-10000nm)

Wellenlängenbereich (nm):

700 - 10000

Effektive Brennweite EFL (mm):

25.00

Substrat:

N-BK7

Blende (f/#):

f/0.5

Beschichtungsspezifikation:

$R_{avg} > 96\%$ @ 700 - 2000nm
 $R_{avg} > 96\%$ @ 2000 - 10,000nm

Toleranz Brennweite (%):

±2

Radius R_1 (mm):

50.00

Oberflächenqualität:

80-50

Krümmungsradius (mm):

50.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:

Konform

Konformitätszertifikat:

Anzeigen

Reach 247:

Konform

Produktdetails

- Ideal zur Fokussierung von Licht
- Mit Aluminium- und Goldbeschichtung
- Lieferbar in Größen zwischen 9 und 50 mm

Diese sphärischen konkaven Spiegel besitzen eine polierte sphärische Oberfläche mit Metallbeschichtung und eine gekrümmte Rückseite. Jeder Spiegel besitzt eine positive Brennweite und fokussiert einfallendes Licht. Alle sphärischen konkaven Spiegel sind Oberflächen Spiegel und bestehen aus einem Glassubstrat.

Technische Informationen

