

50mm D x 50mm BW Protected Aluminium, konkaver Spiegel



Produkt **#43-470** **7 In Stock**

-

1

+

€63<sup>.00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-49     | €63,00 stückpreis               |
| Stk. 50-99    | €54,00 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Produktdetails                              |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Spherical Mirror                            | Typ:               |
| Physikalische und mechanische Eigenschaften |                    |
| 50.00 ±0.50                                 | Durchmesser (mm):  |
| 90                                          | Freie Apertur (%): |

|                                                                           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 6.0                                                                       | Randdicke ET (mm):             |
| ±0.5                                                                      | Toleranz Dicke (mm):           |
| Optische Eigenschaften                                                    |                                |
| N-BK7                                                                     | Substrat: <input type="text"/> |
| ±2                                                                        | Toleranz Brennweite (%):       |
| 80-50                                                                     | Oberflächenqualität:           |
| 50.00                                                                     | Effektive Brennweite EFL (mm): |
| 100.00                                                                    | Krümmungsradius (mm):          |
| f/1                                                                       | Blende (f/#):                  |
| Protected Aluminum (400-2000nm)                                           | Beschichtung:                  |
| R <sub>avg</sub> >85% @400 - 700nm<br>R <sub>avg</sub> >90% @400 - 2000nm | Beschichtungsspezifikation:    |
| Metal                                                                     | Art der Beschichtung:          |
| 100.00                                                                    | Radius R <sub>1</sub> (mm):    |
| 400 - 2000                                                                | Wellenlängenbereich (nm):      |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Konformität mit Standards |                         |
| Konform                   | RoHS 2015:              |
| Anzeigen                  | Konformitätszertifikat: |
| Konform                   | Reach 247:              |

## Produktdetails

- Ideal zur Fokussierung von Licht
  - Mit Aluminium- und Goldbeschichtung
  - Lieferbar in Größen zwischen 9 und 50 mm
- Diese sphärischen konkaven Spiegel besitzen eine polierte sphärische Oberfläche mit Metallbeschichtung und eine gekrümmte Rückseite. Jeder Spiegel besitzt eine positive Brennweite und fokussiert einfallendes Licht. Alle sphärischen konkaven Spiegel sind Oberflächenspiegel und bestehen aus einem Glassubstrat.

## Technische Informationen

