

TECHSPEC® 50mm D. x -25mm FL, Protected Aluminum, konvexer Spiegel



Convex Mirrors

Produkt #87-661 KONTAKT

- 1 + **€63,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€63,00

Stk. 6+

€50,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00

Brennweite BW (mm):
-25.00

Mittendicke CT (mm):
8.00

Freie Apertur (%): 90.00
Beschichtung: Protected Aluminum (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm
Art der Beschichtung: Metal
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.1
Randdicke ET (mm): 1.30
Toleranz Brennweite (%): ±2
Radius R (mm): 50.0
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächengenauigkeit: λ/2
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Spherical Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform