

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

▼

SUBMIT



Produkt **#67-397** ☐ Lagernd

-

1

+

€56,50

+ WARENKORB
Stk. 1-10
€56,50
Stk. 11+
€44,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
5.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Beschichtung:
Uncoated

Typ: Half-Ball Lens
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Brechungsindex n_d: 1.458
Radius R (mm): 2.50
Toleranz Radius (µm): ±2.5
Sphärizität (µm): 0.625
Toleranz Dicke (µm): ±35
Toleranz Durchmesser (µm): ±2.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform