

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Mounted Circular Variable Neutral Density (ND) Filters

Produkt #54-534 3-4 TAGE



1



€405,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€405,00

Stk. 11+

€364,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
0.00

Optische Dichte OD:
0.04 - 1.0

Substrat: ☐
[B270](#)

Innendurchmesser (mm): 7.5
Beschichtung: Variable
Außendurchmesser (mm): 50.0
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.52
Toleranz Dicke (mm): ±0.25
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Parallelität (Bogenminuten): ±3
Toleranz Größe (mm): ±0.10 ID, ±0.20 OD
Toleranz optische Dichte (%): ±5
Linearität (%): ±5
Beschichtungsspezifikation: Continuously Variable Inconel from 0 - 270°
Mount: Mounted

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen