


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Holographic Diffusers



Produkt **#56-056** **KONTAKT**



1



€802,50

+ WARENKORB

Stk. 1+

€802,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Diffusionswinkel (°):
0.2 x 10, 0.2 x 40, 2 x 10, 10 x 20

Durchmesser (mm):
50.00 ±0.1

Anzahl an Diffusoren:
4.00

Betriebstemperatur (°C):

-30 to +100 (Maximum of 240 Hours)

Substrat: ☐
Polycarbonate

Typ:
Holographic Diffuser

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 233:
[Konform](#)
