

50mm Durchmesser, Prismenhalter metrisch



Produkt #55-013 **2 In Stock**

- 1 + €540^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-4	€540,00 stückpreis
Stk. 5-25	€486,00 stückpreis
Stk. 26-49	€459,10 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Adjustable - Rotary & Tip-Tilt

Typ:

Cube/Prism

Optiktyp:

Available in Quick Start Kit: [#17-527](#)

Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

±3 Feindrehung (°):

±3

Feiner Neigewinkel (°):

±3

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
30.0

Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 247:
[Contains SVHC\(s\)](#)

Produktdetails

- Präzise, feine Bewegung
- Für Prismen bis 30mm
- Drehbar um 360°
- Schwarz eloxiertes Aluminium

Prismenhalterungen ermöglichen die Drehung von Prismen mit $\pm 3^\circ$ Genauigkeit sowie die Steuerung der Verkippung der X-Y-Achsen um $\pm 3^\circ$. Konstruktion aus haltbarem, schwarz eloxiertem Aluminium. Für die Befestigung auf Lochplatten werden [Edelstahlstangen](#) und [Stangenhalter](#) benötigt.

Technische Informationen

Mount Diameter A	Maximum Prism Size B	Base Height C	Maximum Total Mount Height D	Stock No.
34	20	30	76	#55-012
50	30	45	102	#55-013

