

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der Cw-Serie, 50 mm, f/8



50mm Focal Length



Produkt #15-666 3-4TAGE



1



€410,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€410,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
51.80

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
7.31°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:

10.0°
Filtergewinde: M36 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 41.00
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 5.49°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 2.1
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.011
Anzahl Elemente (Gruppen): 6 (5)
Hinweis: C-Mount compatible with O-ring 25mm ID x2mm
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 8.22°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 6.58°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 50.00
Vergrößerung PMAG: -0.202
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/8.0
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 41.82
Hauptebene Objektseite (mm): -11.85
Hauptebene Bildseite (mm): -38.15
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 10.0° Vertical: 7.54° Diagonal: 12.5°
Maximale Verzeichnung (%): 0.257
Position Austrittspupille (mm): -40.88
Schutzart: IPX7 and IPX9K
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen