

Objektiv mit Festbrennweite, 50 mm Brennweite, 4/3" Sensorformat



#86-210

Produkt #86-210 3-4 TAGE

Vergleichsprodukte



1



€1.640,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.640,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
100.00

Blende:
Variable

Länge (mm):
74.00

Filtergewinde:
M37.5 x 0.50

Max. Durchmesser (mm): 45.0
Gewicht (g): 220.00
Max. Bildkreis (mm): 21.60
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 20.6
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 50.00
Max. Sensorgröße: 4/3"
Arbeitsabstand (mm): 300 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/2 - f/22
Verzeichnung (%): <0.9
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Contains SVHC(s)