

TECHSPEC®

# Plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 50 mm H x 25 mm L x 75 mm BW, unbeschichtet



Produkt #46-198 Lagernd

- 1 +

€110,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€110,00

Stk. 6+

€88,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):  
75.00

Substrat:   
N-BK7

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>Blende:</b><br>1.5                           |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.33           |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                |
| <b>Typ:</b><br>Cylinder Lens, Plano-Convex      |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>350 - 2200  |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>68.07    |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>10.53            |
| <b>Toleranz Mitten-<br/>dicke (mm):</b><br>±0.1 |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>+0.0/-0.2        |
| <b>Größe (mm):</b><br>50.0 x 25.0               |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>1.43               |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±3           |
| <b>Radius R<sub>1</sub> (mm):</b><br>38.89      |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40            |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |