

TECHSPEC® 90°-Spezialspiegel, 50 mm, Protected-Silber-Beschichtung, N-BK7



Produkt #21-190 KONTAKT

- 1 + **€375,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€375,00
Stk. 6+
€300,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
49.0

Beschichtung:
Protected Silver (450-10000nm)

Substrat: ☐
N-BK7

Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Right Angle Mirror
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±2
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%): 90.00
Länge Hypotenuse (mm): 70.70
Länge Katheten (mm): 50.00
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 10000
Art der Beschichtung: Metal
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.5 J/cm² @ 532nm & 1064nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.50

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform