

Motorisierte, lineare Bühne mit integriertem Controller und Encoder, 50 mm Verstellweg

Mehr Produkte von [Zaber™](#)



#15-286, 50mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller

Produkt **#22-218** 3-4 TAGE

- 1 +

€2.466,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€2.466,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Needle Roller Bearing

Verstellung:
Precision Lead Screw

Typ:
Metric

Bühnengröße (mm): 45 x 188.0
Verstellweg (mm): 50.8
Genauigkeit (µm): 20 (Unidirectional)
Spiel (µm): <12
Encoder: Yes
Höhe (mm): 21
Belastbarkeit (kg): 10
Manuelle Verstellung / LED-Anzeige: Yes
Hersteller: Zaber Technologies Inc.
Hinweis: Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Betriebstemperatur (°C): 0 - 50
Parallelität (µm): <25
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-294 Europe: #15-294 Japan: #23-662 Korea: #33-773 China: #15-294
Wiederholbarkeit (µm): <3
Auflösung (µm): 0.05
Geschwindigkeit (mm/Sek.): 0.00003 to 26
Motor: 2-Phase Stepper
Gewicht (kg): 0.36
Computerschnittstelle: USB with #15-295 RS-232 with #15-297
Maximaler Betriebsstrom (mA): 350
Encoder-Typ: Rotary Quadrature Encoder
Encoder-Auflösung: 200 CPR

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform