

Günstiger schlüsselfertiger Laser, 532 nm, 50 mW, Faser mit SMA



Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included)



Produkt #19-486 3-4 Tage

- 1 + €3.325,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€3.325,00
Stk. 10+
€2.993,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Ausgangsleistung (mW):
50

Leistungsstabilität (%):
<2% RMS over 4 hours

Größe (mm): 142.5 x 60 x 50
Wellenlänge (nm): 532.00
Wellenlängentoleranz (nm): ±2
Stromversorgung: 88 x 145 x 83
Aufwärmzeit (Minuten): <10
Spannungsversorgung: 90-264VAC
Modulationsfrequenz (kHz): 1
Auskopplung: Fiber Coupled
Lasertyp: Diode
CDRH-Laserklasse: IIIb
Farbe: Green
Stecker: SMA
Strahlhöhe von Grundplatte (mm): 27.4
Konstante Ausfallrate MTTF (Stunden): 10000
Fiber Numerical Aperture NA (1/e²): 0.22

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform