

TECHSPEC® 50R/50T NIR, Strahlteilerplatte mit C-Mount Halterung



Produkt **#49-688** **3 In Stock**

-

1

+

€334^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€334,00 stückpreis
Stk. 5-9	€292,00 stückpreis
Stk. 10+	€274,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Standard Beamsplitter

Typ:

Beamsplitter Included:
Standard 50R/50T NIR Plate Beamsplitter, 1 λ

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Plate

Aufbau:

+0.0/-0.25	Toleranz Größe (mm):
38.0	Tubuslänge (mm):
Black Anodized Aluminum	Gehäuse:

38 x 38 x 50	Housing Dimension:
--------------	--------------------

Optische Eigenschaften

Surface 2: Multi-Layer Anti-Reflection for Near-Infrared Region	Beschichtungsspezifikation:
50/50	Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):

±5	Toleranz Reflexion/Transmission (%):
N-BK7	Substrat: ☐

1λ	Oberflächenebenheit (P-V):
60-40	Oberflächenqualität:

700 - 1100	Wellenlängenbereich (nm):
------------	---------------------------

Gewinde & Montage

C-Mount Enclosure	Mount:
C-Mount (1" x 32 TPI)	Gewindeart:

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------

Produktdetails

- Vereinfachte Montage und Ausrichtung
- Standardmäßige C-Mount-Innengewinde
- Beschichtung für sichtbares Spektrum und NIR-Spektrum erhältlich
- Zusätzliche **Strahlteiler**, **Filter** und **Spiegel** mit C-Mount-Halterung erhältlich

TECHSPEC® Strahlteilerplatten mit C-Mount sollen die Systemintegration vereinfachen. Diese Strahlteiler mit Halterung sind beispielsweise in einem Aluminiumwürfel mit C-Mount (1" x 32 TPI) vormontiert. Jeder Würfel besitzt vier Bohrungen mit C-Gewinde (jeweils eine pro Seite) sowie eine 1/4-20-Gewindebohrung im Sockel zur Montage auf Stangen. TECHSPEC® Strahlteilerplatten mit C-Mount sind für das sichtbare Spektrum oder nahe Infrarotspektrum mit den Teilungsverhältnissen 30R/70T, 50R/50T und 70R/30R erhältlich.

Die Strahlteilerplatten für das sichtbare Spektrum sind für einen Wellenlängenbereich von 400 - 700 nm vorgesehen, die Strahlteilerplatten für das NIR-Spektrum für den Wellenlängenbereich von 700 - 1100 nm.

Hinweis: Diese Produkte können nicht auseinandergebaut werden. Für die Montage eines alternativen Strahlteilers in einem C-Mount-Würfel verwenden Sie entweder **#56-264** oder **#56-265**.

Technische Informationen



