

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Straniteterplatte, 51 x 76 mm, 40R/60 I



Produkt #46-676 3-4TAGE

- 1 + €81,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€81,00

Stk. 10+

€60,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtungsspezifikation:

Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: N4 MgF₂ @ 550nm

Aufbau:
Plate

Toleranz Größe (mm):

±0.38
Größe (mm): 51.0 x 76.0
Kanten: Cut
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 40/60
Substrat:  Float Glass
Oberflächenebenheit (P-V): 4 - 6λ
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 3.00
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform