

Metrische Strahlfalle mit 52mm Apertur



Produkt **#67-365** **2 In Stock**

-

1

+

€443⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€443,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Metric	Hinweis:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
52.00	Apertur (mm):
Gewinde & Montage	

M6 x 1.0

Gewinde:

Konformität mit Standards

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Maximale Eingangsleistung 50W
- Metrisch und imperial erhältlich

Diese Strahlfallen für hohe Leistungen löschen CW-Strahlung bis 50W aus ohne eine Wasserkühlung zu benötigen. Sie sind mit zwei Aperturgrößen erhältlich: Die Falle mit 12mm Apertur kann für die meisten Strahlgrößen eingesetzt werden, die Falle mit 52mm Apertur ist für größere oder diffusere Strahlen gedacht. Metrische Strahlfallen können über M6 Stangen auf Montageplatten befestigt werden, imperiale Strahlfallen über 1/4-20 Stangen.

TECHSPEC® 1/4-20 und M6 Stangen werden separat verkauft.

Technische Informationen

Stock No.	Outer Diameter A	B	Aperture C	D	Thickness E
#67-364	42mm	20mm	12mm	20mm	40mm
#67-365	81mm	40mm	52mm	60mm	80mm