

Kurzpassfilter OD 2, 550 nm, 12,5 mm Durchmesser



OD 2.0 Shortpass Filters

Produkt #15-247 3-4 TAGE

- 1 + **€82,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€82,00
Stk. 10+
€73,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.00/-0.20

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
≥2.0

Grenzwellenlänge (nm): 550.00 ±11
Substrat: 
Beschichtung: Hard Coated
Sperrbereich (nm): 575 - 710
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 2.00 ±0.10
Transmission (%): ≥85
Transmissionsbereich (nm): 375 - 530
Typ: Shortpass Filter
Freie Apertur (%): 90
Resistenz Umwelteinflüsse: ML-STD-810F, Section 507.4
Resistenz mechanische Einflüsse: ML-C-48497A, Section 3.4.1
Wellenlängenbereich (nm): 375 - 710

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen