

TECHSPEC[®] 5mm Durchmesser, C-Mount Halterung Einzellinsen



Produkt **#54-612** **KONTAKT**

-

1

+

€59^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€59,50 stückpreis
Stk. 5-9	€52,90 stückpreis
Stk. 10-25	€49,10 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Fixed	Typ:
Circular	Optiktyp:
	Funktion:

Optic Mount (Fixed)	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
5.6	Tubuslänge (mm):
Black Anodized Aluminum (6061 T6)	Aufbau:
9.6	Gesamtlänge (mm):
30.0	Außendurchmesser (mm):
3.80	Freie Apertur CA (mm):
3.0	Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
1.0	Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
Gewinde & Montage	
5.0	Optikdurchmesser (mm):
C-Mount	Gewindeart:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

Produktdetails

- Halterungen für Einzellinsen, Achromate, Filter oder Strichplatten
 - Können mit allen C-, S- und T-Mount-Komponenten kombiniert werden
 - Optiken werden mit mitgeliefertem Retainerring befestigt
- TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen wurden für die Integration von runden Optiken in C-, S- und T-Mount-Systeme entwickelt. Die optischen Komponenten werden über den mitgelieferten Retainerring befestigt, der mit einem standardmäßigen flachen Gabelschlüssel eingeschraubt werden kann. TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen haben ein 1" x 32 TPI, M12 x 0,5 oder M42 x 0,75 Gewinde mit 30 mm, 16 mm oder 48 mm Außendurchmesser. Die runden Optikhalterungen sind mit einer Vielzahl von optomechanischen Komponenten mit C-, S- oder T-Mount-Gewinde kompatibel und sind ideal für den Aufbau von verschiedensten optischen Systemen.
- Bitte beachten Sie:** [#56-353](#), [#56-354](#), [#52-933](#) und [#52-292](#) bestehen aus 3 Teilen.

Technische Informationen

