

Hydrophobes Fenster, 5 mm Durchmesser

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #88-356 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

1 **€29,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€29,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
65.41

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90.00

Freie Apertur CA (mm):
4.50

Durchmesser (mm): 5.00 +0.00/-0.25
Dicke (mm): 1.10 ±0.1
Beschichtung: Hydrophobic (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.4% @ 425 - 675nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 3.25
Kontaktwinkel (°): >107
Dichte (g/cm³): 2.23
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.472
Knoop-Härte (kg/mm²): 480
Poisson-Zahl: 0.2
Substrat: BOROFLOAT®
Oberflächenqualität: 80-50
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Elastizitätsmodul (GPa): 64

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen