

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Gorilla® Glass Windows



Produkt **#22-848** 3-4 Tage



1



€49,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€49,00

Stk. 6+

€37,75

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Chemischer Härtingszyklus (Stunden):

8
Freie Apertur (%) : 90.00
Freie Apertur CA (mm) : 4.50
Durchmesser (mm) : 5.00 ±0.13
Dicke (mm) : 1.10 (nominal)
Beschichtung : MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C) : 7.58 (0 to +300°C)
Dichte (g/cm³) : 2.39
Kanten : Fine Ground
Brechungsindex n_d : 1.5
Poisson-Zahl : 0.22
Substrat : Gorilla® Glass
Oberflächenqualität : 80-50
Typ : Protective Window
Wellenlängenbereich (nm) : 400 - 700
Elastizitätsmodul (GPa) : 70

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform