

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 5mm, UV-AR-Beschichtung, UV Quarzglas Pentaprisma



Produkt #49-020 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + €99,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€99,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
UV-AR & Aluminized

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Oberflächenqualität:
20-10

Typ:
Penta Prism

Toleranz Größe (mm): ±0.10
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±1
Fase: Protective bevel as needed
Länge Katheten (mm): 5.00
Bildorientierung: Right-Handed
Beschichtungsspezifikation: Entrance/Exit Faces: R _{abs} ≤1.0% @ 250 - 425nm, R _{avg} ≤0.75% @ 250 - 425nm, R _{avg} ≤0.5% @ 370 - 420nm Reflecting Surfaces: R _{avg} >85% @ 250 - 700nm w/Black Overpaint
Strahlablenkung (°): 90
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 425
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ Entrance/Exit Faces: 3 J/cm ² @ 355nm, 10ns Reflecting Surfaces: 0.3 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen