

5" quadr. englisch/metrisch



Produkt **#55-384** 20+ In Stock

-

1

+

€60^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€60,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔊 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Universal	Typ:
See Figure B	Hinweis:

Metric	Compatible Breadboard:
--------	------------------------

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
0.5	Dicke (Zoll):

5.0	Länge (Zoll):
5.0	Breite (Zoll):
Anodized Aluminum	Aufbau:

Gewinde & Montage

Gewinde:
(14) ¼-20, (2) M6 S.H.C.S Slots, (1) ¼ and M6 S.H.C.S C'bore

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 250:

Produktdetails

- Befestigung von metrischen/englischen Komponenten auf englischen/metrischen Lochplatten
 - ¼-20 oder M6 x 1,0 Löcher oder Schlitzze
 - Mittige, eingesenkte Durchbohrung für ¼ oder M6 Inbusschrauben
 - Große und kleine Versionen
 - Schwarz eloxiertes Aluminium
- Die metrisch-englischen / englisch-metrischen Adapterplatten wurden entwickelt, um metrische Komponenten auf englischen Lochplatten zu befestigen oder andersrum. Die Adapterplatten sind universell und können für drehbare und lineare Bühnen oder Laborhebetische verwendet werden. Mehr Details finden Sie auf den Zeichnungen. Weitere Flexibilität wird durch die mittige, eingesenkte Durchbohrung erreicht, die für ¼ und M6 Inbusschrauben geeignet ist. Beide Versionen in 5" quadratisch oder 2,5" quadratisch erhältlich.

Technische Informationen

Type	A	B	C	D	E Mounting Thread	F Slots for S.H.C.S	Stock No.
Figure A	50.0mm	25.4mm	50.8mm	25.0mm	M6 x 1.0	¼	#55-383
Figure A	2"	0.984"	1.969"	1"	¼	M6	#55-385
Figure B	101.6mm	25.8mm	101.6mm	25.0mm	M6 x 1.0	¼	#55-382
Figure B	4"	0.969"	3.937"	1"	¼-20	M6	#55-384



