

6" x 6", weie Al kollimierte Hintergrundbeleuchtung

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination Side-Fired Collimated LED Backlight

Produkt #36-471 3-4 TAGE

- 1 + **€1.069,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.069,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
White

Modellnummer:
CX0606-WHIIC

Betriebstemperatur (°C):
0 - 60

Gre (mm):
217.4 L x 217.1 W x 19.1 T

Lebensdauer der LED (Stunden): 50,000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Aktive Fläche (Inch): 6 x6
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Backlight
Betriebsmodus: Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)