

Englische Grundplatte 60 x 35 mm



Produkt **#58-997** 10 In Stock

-

1

+

€30^{.75}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€30,75 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

60.00	Länge (mm):
35.00	Breite (mm):
7.00	Dicke (mm):

Black Anodized Aluminum	Aufbau:
2	Anzahl Aussparungen:
Gewinde & Montage	
(4) 8-32, (5) ¼-20	Gewinde:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 250:

Produktdetails

- Englisch: vier 8 - 32 Bohrungen auf 1/2" Quadrat & vier ¼ - 20 Bohrungen auf 1" Quadrat
- Metrisch: vier M4 x 0,7 Bohrungen auf 12,5 mm Quadrat & vier M6 x 1,0 Bohrungen auf 25 mm Quadrat
- Aluminiumplatten

Diese Grundplatten haben Bohrungen mit englischem oder metrischem Gewinde und eine zusätzliche Gewindebohrung in der Mitte (M6 x 1 oder ¼- 20). Außerdem haben die Grundplatten verlängerte mittlere Schlitz, um sicherzustellen, dass sie auf englische und metrische Lochmuster passen. Die mittleren Grundplatten haben die gleichen Bohrungen und Schlitz wie die kleinen Grundplatten, aber zusätzlich noch kurze Schlitz zur Erhöhung der Flexibilität.

Technische Informationen

