

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

600 Rillen, 30mm quadr., 750nm gerilltes Beugungsgitter



Reflective Ruled Diffraction Gratings

Produkt #55-258 Lagernd



1



€162,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€162,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
600

Blaze-Wellenlänge (nm):
750

Blaze-Winkel (°):
13.00

Größe (mm):
30.0 x 30.0 ±0.5

Freie Apertur (%) : 90
Beschichtung : Bare Aluminum
Aufbau : Ruled Grating
Rillenausrichtung : Parallel to Short Dimension
Länge (mm) : 30.00
Substrat : ☐ Float Glass
Dicke (mm) : 9.50 ±0.5
Typ : Reflective Diffraction Grating
Breite (mm) : 30.00
Ausrichtung Rillen zum Rand (°) : ±0.5
Absolute Peak-Effizienz, typisch (%) : 75
Durchschnittliche Peak-Effizienz, typisch (%) : >70

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Reach 219 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen